


선형 드라이브 DGO-16- -PPV-A-B

제품 번호: 15222

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm...2500 mm
피스톤 Ø	16 mm
완충, 완충장치, 쿠션	공압 쿠션, 양쪽 조정 가능
설치 위치	임의 방향
캐리어 원리	압력 끼워맞춤식 (자석)
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.17 MPa...0.7 MPa 1.7 bar...7 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...60 °C
쿠션 길이	14 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	121 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	121 N
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	3 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	620 g
공압 연결부	M5
커버 소재	알루미늄
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	고합금강