


# 선형 드라이브 DGO-20- -PPV-A-B

제품 번호: 15223

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm...3000 mm
피스톤 Ø	20mm
완충, 완충장치, 쿠션	공압 쿠션, 양쪽 조정 가능
설치 위치	임의 방향
캐리어 원리	압력 끼워맞춤식 (자석)
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	1.6 bar...7 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:--]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...60 °C
쿠션 길이	17 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	188 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	188 N
10mm 스트로크당 추가 가동 질량	4 g
0mm 스트로크에서 기본 무게	1000 g
공압 연결부	G1/8
커버 소재	알루미늄
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	고합금강