

선형 드라이브 DGO-1/2"- -P-A-B

제품 번호: 15227

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	0.04 in...157 in
피스톤 Ø	1/2"
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
가이드	슬라이딩 가이드
작동 압력	2 bar...7 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	68 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	68 N
공압 연결부	10-32 UNF-2B