


**선형 드라이브  
DGO-1 5/8"- -PPV-A-B**

제품 번호: 15232

**FESTO**



## 데이터 시트

특징	값
스트로크	0.04 in...157 in
피스톤 Ø	1 5/8"
완충, 완충장치, 쿠션	공압 쿠션, 양쪽 조정 가능
설치 위치	임의 방향
가이드	슬라이딩 가이드
캐리어 원리	압력 끼워맞춤식 (자석)
작동 압력	0.13 MPa...0.7 MPa 1.3 bar...7 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...60 °C
쿠션 길이	23 mm
공압 연결부	1/4 NPT