

관성 보상자
FKG-40-B
제품 번호: 15235

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
방사상 편차 +/-	1 mm
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-20 °C...120 °C
+/- 힘 방향의 장기 최대 허용 하중	1600 N
제품 무게	1227 g
관성 보상자 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리 강철, 아연 도금
포크 소재	강철 아연 도금
슬라이딩 피스 소재	황동