

다중 소켓
KDVF6-12
제품 번호: 152510

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	6 mm
작동 압력	-0.95 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
최대 연결부	12
공압 연결부	PK-6
색상	회색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수