

플라스틱 튜브
PUN-16X2,5-SI
제품 번호: 152590

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	16 mm
유량 관련 굽힘 반경	88 mm
내경	11 mm
최소 굽힘 반경	45 mm
사용 지침	TPE-U 에스테르 기반 플라스틱 호스는 피복에 인산 에스테르가 없는 경우에만 케이블과 접촉하도록 놓을 수 있습니다. 그렇지 않으면 플라스틱 호스가 손상될 수 있습니다.
호스 속성	케이블 배어의 호환
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
인증	TÜV
인증서 발급 기관	B 013277 0506 00
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
발화 테스트 소재	UL94 HB
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-35 °C...60 °C
길이에 따른 제품 무게	0.1294 kg/m
공압 연결부	푸시인 커넥터 외경 16 mm용
색상	은색
쇼어강도	D 52 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)