

진공 흡착컵
VAS-125-3/8-NBR
 제품 번호: 152605

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	7 mm
흡착컵 직경	125 mm
유효 흡입 직경	105 mm
연결 위치	상단
흡착컵 형태	원형 플랫
작동 압력	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
공칭 작동 압력	-0.07 MPa -10.15 psi
정격 작동 압력	-0.7 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010에 따른 대기 공기 [7:-:-]
LABS 적합성	VDMA24364-A1-L
주변 온도	-20 °C...80 °C
70% 진공에서 파열력	606 N
공칭 작동 압력에서 유지력	606 N
고정 나사산	G3/8
흡착컵 고정	G3/8
진공 연결부	G3/8
색상	검정색
쇼어강도	70 +/- 5
나사식 트러니언 소재	아연 다이 캐스트
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
흡착컵 소재	NBR