

90° 연결부 장착 매니폴드 서브 베이스 NAVW-3/8-2-ISO

제품 번호: 152790

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	ISO 5599-1
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	에스테르 오일 < 0.1mg/m³, ISO 8573-1:2010[...:2]에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 °C...80 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	550 g
연결판 고정 방식	관통 구멍 포함
고정 방식	관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12/14	G1/8
제어 보조 공기 연결부 12	G1/8
제어 보조 공기 연결부 14	G1/8
제어 공기 연결부 12	G1/8
제어 공기 연결부 14	G1/8
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
공압 연결부 4	G3/8
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트