

# 90° 연결부 장착 매니폴드 서브 베이스 NAVW-1/4-NPT-1

제품 번호: 152792

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
폭	110 mm
설치 위치	임의 방향
작동 압력	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:--]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	에스테르 오일 < 0.1mg/m³, ISO 8573-1:2010 [--:2]에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-20 °C...80 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
연결판 고정 방식	관통 구멍 포함
고정 방식	관통 구멍 포함
제어 공기 연결부 12/14	1/8 NPT
제어 보조 공기 연결부 12	1/8 NPT
제어 보조 공기 연결부 14	1/8 NPT
제어 공기 연결부 12	1/8 NPT
제어 공기 연결부 14	1/8 NPT
공압 연결부 1	1/4 NPT
공압 연결부 2	1/4 NPT
공압 연결부 4	1/4 NPT
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트