


압력 게이지 MA-15-10-QS-6

제품 번호: 153384

FESTO



데이터 시트

특징	값
표시 범위	0 bar...10 bar
압력계 공칭 치수	15
디자인	측정기가 없는 파이프 스프링 압력계
고정 방식	인라인 설치
작동 매체	불활성 가스 중성 액체
작동/제어 매체 관련 참고사항	아세틸렌 없음 산소 없음
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
변동 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	5
보호 등급	IP53
매체 온도	-20 °C...60 °C
주변 온도	-20 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결 위치	후면 중앙
공압 연결부	QS-6
매체와 접촉되는 소재	황동
스크류 인 펀소재	황동
하우징 소재	강철
견시창 소재	PC
하우징 색상	검정색
제품 무게	10 g
눈금	단일 눈금 bar(외부)