

자가 실링 푸시인 커넥터 QSK-10

제품 번호: 153442

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	5.3 mm
허용 호스 타입	PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- PFAN- PLN- PTFEN- PUN- PUN-CM- PUN-DUO- PUN-H- PUN-H-DUO- PUN-S- PUN-S-DUO- PUN-VO-
호스 삽입 깊이	20.5 mm
설치 위치	임의 방향
디자인 타입	일자형
팩 크기	1
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
온도에 따른 작동 압력	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
제품 무게	26 g
공압 연결부 1	호스 외경 10mm용
공압 연결부 2	호스 외경 10 mm용

특징	값
해제 링 색상	청색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PBT
해제 링 소재	POM
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강