

체크 밸브
HA-1/8-QS-6
 제품 번호: 153448

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	역류 방지 기능
공압 연결부 1	R1/8
공압 연결부 2	QS-6
고정 방식	돌려 끼움 가능
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	311 l/min
작동 압력	-1 bar...10 bar
주변 온도	0 °C...60 °C
하우징 소재	황동, 니켈 도금
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
최소 개방 차압	0.1 bar
최소 닫힘 차압	0.2 bar
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	11 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수