

체크 밸브  
H-QS-10  
제품 번호: 153465

FESTO



데이터 시트

| 특징                          | 값                              |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 밸브 기능                       | 역류 방지 기능                       |
| 공압 연결부 1                    | QS-10                          |
| 공압 연결부 2                    | QS-10                          |
| 고정 방식                       | 인라인 설치                         |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1480 l/min                     |
| 작동 압력                       | -1 bar...10 bar                |
| 주변 온도                       | 0 °C...60 °C                   |
| 하우징 소재                      | 양극 처리 알루미늄                     |
| 하우징 색상                      | 은색                             |
| 작동 매체                       | ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기 |
| 최소 개방 차압                    | 0.1 bar                        |
| 최소 닫힘 차압                    | 0.2 bar                        |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항            | 유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)          |
| LABS 적합성                    | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 제품 무게                       | 63 g                           |
| 소재 관련 참고 사항                 | RoHS 준수                        |