


차단 밸브 HE-3-QS-12

제품 번호: 153478

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 쌍안정
추가 기능 선택	배기 기능 포함
공압 연결부 1	QS-12
공압 연결부 2	QS-12
작동 방식	수동
고정 방식	관통 구멍을 통한 직접 고정 인라인 설치 옵션:
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	788.4 l/min
공칭 폭	4.7 mm
작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
주변 온도	0 °C...60 °C
하우징 소재	강화 PBT
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:--]에 따른 압축공기
배기 기능	유량 제어 불가
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
디자인	피스톤 밸브
구동 방식	직접
유량 방향	역방향 불가
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
클린룸 등급	ISO 14644-1에 따른 등급 4
매체 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	47 g
공압 연결부 3	측정 안됨
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR