

볼 밸브
QH-QS-6-1/8
제품 번호: 153487

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	2/2 쌍안정
공압 연결부 1	R1/8
공압 연결부 2	QS-6
작동 방식	수동
고정 방식	돌려 끼움 가능
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	560 l/min
공칭 폭	2.5 mm
작동 압력	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
주변 온도	0 °C...60 °C
하우징 소재	PBTP
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
밀폐 원리	부드러움
디자인	볼 밸브
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	14 g
나사식 트리니언 소재	니켈 도금 황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수