


# 차압 조절기 LRL1-1/8-QS-6

제품 번호: 153501

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
컨트롤러 기능	일정한 차압 역류 거동 있음
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	QS-6
고정 방식	들러 끼움 가능
공칭 유량, 열림	155 l/min
압력 조절 범위	2 bar...6 bar
입력 압력 1	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar 0 psi...130.5 psi
주변 온도	0 °C...60 °C
하우징 소재	강화 PBT
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기
작동 안전장치	잠금 너트
설치 위치	임의 방향
디자인	직접 제어식 피스톤 제어 밸브 연속 압력 공급장치 포함
공칭 유량, 닫힘	140 l/min
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
제품 무게	20 g
나사식 트러니언 소재	니켈 도금 황동
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
나사산 씰 소재	PTFE