

스위치 러그
DASI-Q11-35/40-A-SL
제품 번호: 1548155

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	35 40
디자인 타입	T 슬롯용
피스톤 직경	Ø 35 Ø 40
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	8 g
고정 방식	T 홀에 클램핑됨 그러브 나사 포함 암나사 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
나사 소재	강철 아연 도금