


수동 슬라이드 밸브 VBOH-32-G18

제품 번호: 1558073

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 쌍안정
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
작동 방식	수동
고정 방식	인라인 설치 돌려 끼움 가능
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	777 l/min
공칭 폭	5.7 mm
작동 압력	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar
주변 온도	-10 °C...80 °C
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
그리드 치수	24 mm
사용 지침	원통형 나사산이 있는 피팅만 조이십시오. 테이퍼형 나사산을 설치하면 하우징이 손상되어 슬라이브가 클램핑되거나 오작동할 수 있습니다.
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
디자인	슬리브 게이트 밸브
구동 방식	직접
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-10 °C...80 °C
작동력	17 N
제품 무게	17 g
나사식 트리니언 소재	아노다이즈 가공 알루미늄 합금
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR