

Parallelkit EAMM-U-60-D40-42B/C-91

Artikelnummer: 1570950

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	60
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	26.7 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0.07 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1080 g
Interfacecode actuator	D40B
Interfacecode motor In	42B 42C
Materiaal-informatie	RoHS conform