


선형 드라이브 DDLI-63- -

제품 번호: 1572299

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	100 mm...2000 mm
피스톤 Ø	63 mm
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	입의 방향
위치 인식	통합형 변위 엔코더 이용
작동 압력	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
작동 방식	복동
인증	RCM 마크
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름 EU RoHS 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 규정 EMC에 따라 영국 RoHS 규정에 따라
작동 매체	ISO 8573-1:2010[6:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 후진 이동	1870 N
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	1870 N
고정 방식	액세서리 포함
공압 연결부	G3/8
커버 소재	단조 알루미늄 합금
씰 소재	NBR TPE-U(PU)