

회전 플랜지 SUA-100

제품 번호: 157327

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	100
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 °C...90 °C
제품 무게	1285 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	단조 알루미늄 합금
볼트 소재	아연 도금 강철
슬리브 소재	스프링강
베어링 소재	플라스틱
디스크 소재	아연 도금 강철
나사 소재	강철, 아연 도금
퓨즈 소재	아연 도금 강철
샤프트 소재	강철 보호 코팅 포함