


회전 플랜지
SNGB-250
제품 번호: 157512

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	250
표준 기반	ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...90 °C
제품 무게	16141 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	구상흑연주철
볼트 소재	강철 아연 도금
베어링 소재	플라스틱
디스크 소재	아연 도금 강철
나사 소재	강철 아연 도금
퓨즈 소재	스프링강, 아연 도금