

반회전 드라이브

DRRD-16-180-FH-PA

제품 번호: 1577238

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	16
완충 각도	36 deg
끝위치당 회전 각도 설정 범위	+10 /-100 deg
회전각	180 deg
완충, 완충장치, 쿠션	양쪽 탄성 완충 링/플레이트
설치 위치	임의 방향
디자인	기어 랙/피니언
위치 인식	근접 센서용
작동 압력	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
작동 방식	복동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
주변 온도	-10 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)에서의 이론적 토크	1.59 Nm
허용 관성 질량 모멘트	0.0175 kgm ²
제품 무게	640 g
고정 방식	관통 구멍 포함 암나사 포함 옵션:
공압 연결부	M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
드라이브 샤프트 소재	열처리강
커버 소재	단조 알루미늄 합금 아노다이징
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	단조 알루미늄 합금 스무스 양극처리