

# Parallelkit EAMM-U-60-D32-42B/C-91-S1

Artikelnummer: 1577380

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                    | Waarde                 |
|----------------------------|------------------------|
| Bouwgrootte                | 60                     |
| Inbouwpositie              | Willekeurig            |
| Tandwieloverbrenging       | 1:1                    |
| Max. toerental             | 6000 1/min             |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-zone III     |
| Lagertemperatuur           | -25 °C...60 °C         |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %               |
| Beschermingsklasse         | IP65                   |
| Omgevingstemperatuur       | -10 °C...60 °C         |
| Massatraagheidsmoment      | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Nullastaandrijfmoment      | 0.07 Nm                |
| Overdraagbaar draaimoment  | 3 Nm                   |
| Productgewicht             | 1140 g                 |
| Interfacecode actuator     | D32B                   |
| Interfacecode motor In     | 42B<br>42C             |
| Materiaal-informatie       | RoHS conform           |