

센서 브래킷
DASI-Q11-20-A-SR
제품 번호: 1581420

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	20
디자인 타입	T 슬롯용
피스톤 직경	Ø 20
디자인	센서 레일
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	32 g
고정 방식	T 홈에 클램핑됨 관통 구멍 및 나사 포함 슬롯 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
나사 소재	강철 아연 도금