

센서 테스터
SM-TEST-1
제품 번호: 158481

FESTO



데이터 시트

특징	값
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU EMC 지침에 따름
주변 온도	0 °C...40 °C
작동 전압 범위 DC	12 V...20 V
전원 공급	2개의 9V 모노블록 배터리
작동 준비 상태 표시	LED 녹색
보호 등급	IP20
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L