


타이머
PZVT-3-SEC
제품 번호: 158495

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	공압 드라이브가 있는 기계식 순서 카운터
차단 압력	0.1 bar
작동 압력	2 bar...6 bar
스타트업 압력	1.6 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	50 l/min
설정 가능 지연 시간	0.2 s...3 s
설정 정확도	± 0.3s
리셋을 위한 정지 지속 시간	200 ms
시간 설정 반복 정확도	± 0.1s
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보호 등급	IP54 보호 캡 및 패널 프레임 포함 IEC 60529에 따름
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	45 g
고정 방식	프런트 패널 장착
공압 연결부	암나사 M5
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	ABS