


연결 케이블 NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

제품 번호: 1585793

FESTO



데이터 시트

특징	값
보호 호스 길이	5 m
설치 위치	임의 방향
옥외 사용	IEC 60654-1에 기반한 기후 변화에 영향을 받지 않는 등급 C1 사용 장소
작동 전압 범위 DC	0 V...30 V
LABS 적합성	VDMA24364-영역 III
상대 습도	5 - 100 % 응축
보호 등급	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
주변 온도	-20 °C...60 °C
이동식 케이블 배선 시 주변 온도	-5 °C...60 °C
전기 연결부 1	일자형 플러그, 5핀
전기 연결부 2	개방형 종단부, 5선
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
공압 연결부	호스 외경 8 mm용 호스 외경 10 mm용
최소 케이블 굵힘 반경	100 mm
케이블 구조	5 x 0.75 mm ²
제품 무게	1250 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
보호 호스 소재	PA
보호 호스 피팅 소재	PA
케이블 외피 소재	PVC
씰 소재	TPE