


원형 실린더
EG-4-10-PK-2
 제품 번호: 15886

FESTO



데이터 시트

특징	값
스트로크	10 mm
피스톤 Ø	4 mm
완충, 완충장치, 쿠션	쿠션 없음
설치 위치	임의 방향
디자인	피스톤 피스톤 로드 실린더관
위치 인식	없음
버전	싱글 엔드형 피스톤 로드
작동 압력	3.5 bar...7 bar
작동 방식	누름식 단동
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	5 °C...60 °C
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드	4.9 N
이론적 최소 스프링 복귀력	1.5 N
이론적 최대 스프링 복귀력	2.6 N
제품 무게	5 g
고정 방식	카운터 너트 포함
공압 연결부	PK-2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
커버 소재	고합금강
씰 소재	TPE-U(PU)
피스톤 로드 소재	고합금강
실린더 배럴 소재	황동, 니켈 도금