

클릭 T 커넥터 NPKA-T-Q6-E-P10

제품 번호: 1590710

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	4 mm
호스 삽입 깊이	25.8 mm
설치 위치	입의 방향
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 0 - 50°C 기준 최대 0.6MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	12.5 g
공압 연결부 1	호스 외경 6 mm용
공압 연결부 2	호스 외경 6mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA66-GF30
나사산 씰 소재	NBR
슬리브 소재	POM
호스 씰 소재	NBR