



연결 케이블 SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU

Part Number(&P): 159434

FESTO

센서 및 근접 스위치용.
단종 예정, 2013년까지 가능



자료 시트

특징	값
표준에 따름	EN 61076-2-101 EN 61984
케이블 특성	표준
케이블의 테스트 조건	체인 링크 트렁크: 5백만 싸이클, 곡률 반경 75 mm Festo 표준에 따른 굽힘 강도, 요청시 테스트 조건 제공 프로세서 400MHz
준비 상태 표시	녹색 LED
작동 상태 표시	황색 LED
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
서지 강도	0.8 kV
40°C에서 허용 가능 전류 부하	4 A
오염 등급	3
보호 등급	IP65 IP68
주변 온도	-5 ... 70 °C -25 ... 70 °C
전기 연결	각형 소켓/끝단 낄선 케이블 M12x1 / - 5-핀 / 3-선
케이블 구조	3 x 0,25 mm ²
케이블 직경	4.5 mm
케이블 길이	2.5 m
공칭 도선 단면적	0.25 mm ²
플러그 코딩	A
색상 코드, 심 절연	청색 갈색 흑색
하우징 색상	흑색
케이블 피복 색상	회색
잠금 너트에 대한 재질 정보	황동 니켈 도금
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
재질 정보, 절연 슬리브	PVC
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)