

압축공기 저장기
CRVZS-2
제품 번호: 160236

FESTO



데이터 시트

특징	값
용적	2 l
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	AD 2000
작동 압력	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
인증	CRN TÜV
인증서 발급 기관	TSSACRN0H17477.5C
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기 질소
내식성 등급 CRC	3 - 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
매체 온도	-10 °C...100 °C
주변 온도	-10 °C...100 °C
최대 조임 토크, 연결부 나사산	55 Nm
제품 무게	1681 g
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부	G1/2
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
압축공기 탱크 소재	고합금 스테인리스강