


진공 필터 VAF-PK-6

제품 번호: 160239

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	4.6 mm
설치 위치	입의 방향
여과 등급	50 µm
작동 압력	-0.95 bar...0 bar
작동 압력 관련 참고 사항	개방형 진공 시스템에서만 사용
부압 = -0.075MPa(-0.75bar, -10.875psi)에서의 유량	210 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	0 °C...40 °C
제품 무게	10 g
고정 방식	인라인 설치
공압 연결부	유니온 너트 장착 PK-6
유니온 너트 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
필터 소재	메시 PA
하우징 소재	PA
이젝터 펄스 적합성	8 bar