

푸시인 T-커넥터
QST-V0-10
 제품 번호: 160535

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	8.1 mm
발화 테스터 소재	UL94 V-0(하우징) UL94 V-0 (해제 링)
디자인 타입	T 형태
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
온도 범위 전체 작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 최대 50 °C 기준 최대 0.6 MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...:]에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	27 g
공압 연결부 1	호스 외경 10mm용
공압 연결부 2	호스 외경 10 mm용
해제 링 색상	검은색
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PBT
해제 링 소재	PBT
호스 씰 소재	NBR
호스 클램프 세그먼트 소재	고합금 스테인리스강 황동