

플랜지형 정밀 압력 게이지 FMAP-63-1-1/4-EN

제품 번호: 161129

FESTO



데이터 시트

특징	값
표시 범위	0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
표준을 준수합니다	EN 837-1
압력계 공칭 치수	63
방폭	인증서의 지침에 유의하십시오 구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
디자인	파이프 스프링 압력계
고정 방식	프런트 패널 장착
작동 매체	불활성 가스 중성 액체
작동/제어 매체 관련 참고사항	아세틸렌 없음 산소 없음
작동 압력	0 MPa...0.1 MPa 0 bar...1 bar 0 psi...14.5 psi
변동 부하 계수	0.66
측정 정확도 등급	1
보호 등급	IP43
매체 온도	-20 °C...60 °C
주변 온도	-20 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결 위치	후면 중앙
공압 연결부	G1/4
매체와 접촉되는 소재	황동
나사식 트리니언 소재	황동
하우징 소재	ABS
견시창 소재	SAN
고정 링 소재	강철

특징	값
하우징 색상	검정색
제품 무게	120 g
눈금	이중 스케일 bar(외부) psi(내부)