


다중 위치 키트 DPVU-20

제품 번호: 161195

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	20
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	-40 °C...150 °C
제품 무게	54 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
플랜지 소재	단조 알루미늄 합금
나사 소재	강철 아연 도금
원통형 핀 소재	강철 아연 도금