


# 다중 위치 키트 DPVU-100

제품 번호: 161202

FESTO



## 데이터 시트

| 특징          | 값                 |
|-------------|-------------------|
| 사이즈         | 100               |
| 내식성 등급 CRC  | 2 - 보통의 부식 부하     |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도       | -40 °C...150 °C   |
| 제품 무게       | 935 g             |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수           |
| 플랜지 소재      | 단조 알루미늄 합금        |
| 나사 소재       | 강철<br>아연 도금       |
| 원통형 핀 소재    | 강철<br>아연 도금       |