

각형 플러그 소켓
PEV-1/4-A-WD
제품 번호: 161209

FESTO



데이터 시트

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함
전기 연결부	4핀 소켓, 앵글형
보호 등급	IP65
주변 온도	-40 °C...90 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수