

소음기
UC-M7
제품 번호: 161418

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
팩 크기	1
작동 압력	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
대기를 고려한 유량	800 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
음압 레벨	58 dB(A)
주변 온도	-10 °C...70 °C
제품 무게	1.2 g
공압 연결부	M7
완충 인서트 소재	PE
나사식 트리니언 소재	PE
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수