



솔레노이드 밸브

MN1H-2-1/4-MS-NPT

제품 번호: 161724

FESTO



데이터 시트

특징	값
디자인	다이어프램 밸브
작동 방식	전기식
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
고정 방식	인라인 설치
피팅 연결부	1/4 NPT
공칭 폭	13 mm
밸브 기능	2/2 닫힌 상태 단안정
수동 작동기	래칭 타입 액세서리 포함 터치식
유량 방향	역방향 불가
매체	필터링된 압축공기, 필터 등급 200µm
배기 기능	유량 제어 불가
리셋 종류	공압 스프링
구동 방식	일차 제어됨
매체 압력	0.5 bar...10 bar
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
나사 소재	고합금 스테인리스강
나사 소재 번호	1.4301
제품 무게	450 g
보호 등급	IP65