



# 솔레노이드 밸브

## MN1H-2-3/4-MS-NPT

제품 번호: 161730

FESTO



### 데이터 시트

| 특징               | 값                      |
|------------------|------------------------|
| 디자인              | 다이어프램 밸브               |
| 밀폐 원리            | 부드러움                   |
| 설치 위치            | 임의 방향                  |
| 고정 방식            | 인라인 설치                 |
| 피팅 연결부           | 3/4 NPT                |
| 공칭 폭             | 20 mm                  |
| 밸브 기능            | 2/2 닫힌 상태 단안정          |
| 수동 작동기           | 래칭 타입 액세서리 포함<br>터치식   |
| 유량 방향            | 역방향 불가                 |
| 매체               | 필터링된 압축공기, 필터 등급 200µm |
| 배기 기능            | 유량 제어 불가               |
| 리셋 종류            | 공압 스프링                 |
| 구동 방식            | 일차 제어됨                 |
| 매체 압력            | 0.5 bar...10 bar       |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)  |
| 매체 온도            | -10 °C...60 °C         |
| 주변 온도            | -10 °C...60 °C         |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L      |
| 나사 소재            | 고합금 스테인리스강             |
| 나사 소재 번호         | 1.4301                 |
| 제품 무게            | 1100 g                 |
| 보호 등급            | IP65                   |