

회전 플랜지
SZF-32
제품 번호: 161821

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	32
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-40 °C...90 °C
제품 무게	55 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	고합금강, 스테인리스
베어링 소재	플라스틱
나사 소재	강철, 아연 도금