

## 회전 플랜지 SZF-63

제품 번호: 161824

FESTO



## 데이터 시트

| 특징          | 값                 |
|-------------|-------------------|
| 사이즈         | 63                |
| 설치 위치       | 임의 방향             |
| 내식성 등급 CRC  | 2 - 보통의 부식 부하     |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도       | -40 °C...90 °C    |
| 제품 무게       | 340 g             |
| 소재 관련 참고 사항 | RoHS 준수           |
| 마운팅 소재      | 고합금강, 스테인리스       |
| 베어링 소재      | 플라스틱              |
| 나사 소재       | 강철, 아연 도금         |