

각형 플러그 소켓 MPPE-3-B

제품 번호: 161839

FESTO



데이터 시트

특징	값
연결 회수	500
고정 방식	유니온 너트 장착
설치 위치	입의 방향
제품 무게	65 g
전기 연결부	8핀 소켓, 앵글형 납땀가능
작동 전압 범위 DC	60 V
허용전류 범위	5 A
케이블 커넥터	Pg9
허용 케이블 직경	6 mm...8 mm
연결 단면	0.75 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-30 °C...95 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA
하우징 색상	검정색
유니온 너트 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	구리 아연도금됨