

클레비스 풋 마운팅

CRLNG-63

제품 번호: 161843

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	63
표준 기반	ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)
설치 위치	임의 방향
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	제품은 배터리 생산에 사용되는 Festo의 내부 제품 정의에 해당:구리, 아연 또는 니켈의 함량이 중량의 1%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다.니켈 첨가강, 니켈 도금된 표면, 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...80 °C
최대 부하 용량	4 kN
제품 무게	370 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	전해 폴리싱 고합금강
베어링 소재	플라스틱