

플랜지 마운팅 CRFNG-50

제품 번호: 161848

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	50
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	ISO 15552(지금까지 VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290도 포함)
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
제품 무게	526 g
마운팅 소재	고합금강, 스테인리스
나사 소재	고합금 스테인리스강