

트러니언 플랜지
CRZNG-40
제품 번호: 161853

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	40
표준 기반	ISO 15552
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
리튬 이온 배터리 생산에 적합	구리, 아연 또는 니켈 함량이 중량의 5%를 초과하는 금속은 사용에서 제외됩니다. 회로판, 케이블, 전기 커넥터 및 코일은 예외
주변 온도	-40 °C...150 °C
제품 무게	285 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
마운팅 소재	고합금강, 스테인리스
나사 소재	고합금 스테인리스강