


진공 발생기 VADMI-95

제품 번호: 162508

FESTO



데이터 시트

특징	값
라발 노즐의 공칭 폭	0.95 mm
그리드 치수	18 mm
소음기 디자인	단함
설치 위치	임의 방향
이젝터 특성	높은 진공압
여과 등급	40 µm
수동 작동기	터치식
내장된 기능	전기식 이젝트 펄스 밸브 스로틀 온오프 밸브, 전기식 필터 체크 밸브
밸브 기능	단함
작동 압력	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
최대 진공	85 %
공칭 작동 압력	0.6 MPa 87 psi
정격 작동 압력	6 bar
이젝트 펄스가 포함된 정격 작동 압력에서의 급기 시간	2.04 s
작동 전압 범위 DC	21.6 V...26.4 V
듀티 사이클	100%
인증	c UL us - Recognized(OL)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능하지 않음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	0 °C...60 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	0 °C...60 °C
제품 무게	240 g
전기 연결부	플러그 커넥터

특징	값
고정 방식	관통 구멍 포함 암나사 포함 옵션:
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 3	내장형 소음기
진공 연결부	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
수집 노즐 소재	니켈 도금 황동
필터 소재	PA
필터 하우징 소재	PC
하우징 소재	단조 알루미늄 합금
소음기 소재	PE POM
피스톤 소재	POM
제트 노즐 소재	니켈 도금 황동