


필터
LF-1/8-D-5M-MINI-A
 제품 번호: 162618

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	미니
시리즈	D
설치 위치	수직 +/- 5°
여과 등급	5 µm
응축수 배출부	전자동
디자인	원심분리기가 있는 소결 필터
셸 보호	금속 바스켓 가드
작동 압력	2 bar...12 bar
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	800 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]에 따른 압축공기 불활성 가스
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[6:8:4]에 따른 압축공기 불활성 가스
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-10 °C...60 °C
제품 무게	250 g
고정 방식	인라인 설치 액세서리 포함
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
필터 소재	PE
하우징 소재	아연 다이 캐스트
보울 소재	PC